


Garant**SCMT 120404, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120404 HB7035-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7035-1
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä