

Garant**CNMG 120404 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250059 HB7020 |
| GTIN | 4045197948526 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| lastunmurtaja | WSS |
| Syöttö f | 0,15 - 0,35 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 400 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Laji | HB7020 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |