

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	WSS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7020
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä