

Garant**DNMG 110408 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	WSS
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä