

Garant**DNMG 150604 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7020
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	WSS
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä