

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7020
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,3 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	WSM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä