

**Garant****CCMT 09T302 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
lastunmurtaja	WSS
Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä