


Garant**CCMT 120404 Wiper, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020
lastunmurtaja	WSM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä