


**Garant****DNMG 150404, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150404 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7020
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä