

Garant**Työpajaviivain kaksipuoleisella mittajaolla, Pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461170 300
GTIN	4045197948953
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Eloksoitua alumiiniseosta, korroosionkestävä. Eloksaalinen alipaine takaa pyyhinnän ja naarmuuntumisenkestävän asteikon vuosikausiksi. Yläosassa mm-asteikko. Alareunassa tuuma-asteikko.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	50 mm
Pituus	300 mm
Kalibrointi	F10
Poikkileikkauksen paksuus	5 mm
Standardi	EG II
Lukema	mm/tuumaa
viiste	kyllä
Raaka-aine	Eloksoitua alumiiniseosta
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

