

**Garant****DNMG 150408, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150408 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä