


**Garant****Teräsviivain, ruostumaton, Pituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461770 150
GTIN	4045197949035
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

**Ruostumatonta** jousiterästä. Erittäin tarkka ja puhdas jakokuva, sileä pinta. Asteikon erittäin tarkka ja selkeä luettavuus. Yläosassa ½ mm -asteikko. Alareunassa 1 mm -asteikko.

**Tekninen kuvaus**

Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Kalibrointi	F8
Pituus	150 mm
Standardi	EG I
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

**Palvelut**

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------