

Garant**DNMG 150404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä