

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	SS
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä