


Garant**DNMG 150408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä