

**BMI****Rullamitta Vario, tarkkuus 1, nauhan pituus: 10m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462090 10
GTIN	4007368114918
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia. **Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-erikosmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon pituus	76 mm
Kotelon korkeus	75 mm
Kotelon leveys	32 mm
Nauhan leveys	19 mm
Standardi	EG I
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10 m

026240 10