

**Garant****DNMG 150408, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä