

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä