

**Garant****DNMG 150408, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150408 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä