

Garant**DNMG 150404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150404 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä