

Garant**DNMG 150412, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150412 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SG
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7020
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä