

**Garant****DNMG 150412, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150412 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SG
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä