

Garant**Rullamitta, Pituus: 2m****Tilastiedot**

Tilausnumero	461900 2
GTIN	4045197949257
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

Alareunan alumiiniprofiili takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

mm-jako

Tekninen kuvaus

Kotelon korkeus	59 mm
nauhan pituus	2 m
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon pituus	62 mm
Kotelon leveys	26 mm

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m	026240 2
--	----------