

**Garant****Rullamitta, Pituus: 5m**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	461900 5
GTIN	4045197949271
Tuoteluokka	41H

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytuspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

**Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

**Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

mm-jako

## Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	16 mm
Kotelon korkeus	69 mm
Kotelon pituus	70 mm
Kotelon leveys	30 mm
nauhan pituus	5 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------