

**Garant****Rullamitta, Pituus: 3m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461900 3
GTIN	4045197949264
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytuspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

**Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

**Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

mm-jako

**Tekninen kuvaus**

Nauhan leveys	13 mm
nauhan pituus	3 m
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon korkeus	59 mm
Kotelon pituus	62 mm

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------