

**Garant****Rullamitta, mm/tuuma, Pituus: 5m**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 461910 5      |
| GTIN         | 4045197949301 |
| Tuoteluokka  | 41H           |

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

**Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

**Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

mm/tuuma-asteikko

## Tekninen kuvaus

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nauhan leveys   | 16 mm |
| Kotelon pituus  | 70 mm |
| nauhan pituus   | 5 m   |
| Kotelon leveys  | 30 mm |
| Kotelon korkeus | 69 mm |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Standardi           | EG II      |
| Kalibrointi         | G1         |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa  |
| Tuotetyyppi         | Nauhamitta |

## Palvelut

|  |          |
|--|----------|
| KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m | 026240 5 |
|--|----------|