

Garant**Rullamitta, mm/tuuma, Pituus: 2m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	461910 2
GTIN	4045197949288
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.

Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.

Alareunan alumiiniprofiili takaa tukevan asennon alustalla.

Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.
mm/tuuma-asteikko

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	13 mm
nauhan pituus	2 m
Kotelon pituus	62 mm
Kotelon korkeus	59 mm
Kotelon leveys	26 mm

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m	026240 2
--	----------