

Garant**Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467025 1000
GTIN	4045197949332
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luoppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään. Vahvat kestmagneetit.

Tekninen kuvaus

Pystylibellien lukumäärä	1
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Vaakalibellien lukumäärä	1
Pituus	1000 mm
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Leveys x paksuus	24 x 55 mm
magneetti	kestmagneetti
Mittauspinnan rakenne	Prismamittauspinnat
Kotelon materiaali	alumiini
Tuotetyyppi	Vesivaaka