

Garant**Kevytmetallivesivaaka magneetilla, Pituus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467025 600
GTIN	4045197949318
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Paksuseinäinen, eloksoitu alumiiniprofiili, erittäin hyvä taivutusjäykkyys. Sileät ja prismamaiset mittauspinnat mahdollistavat erinomaisen asemoinnin tasoille, putkiin ja särmiin. Reunattomat horisontaaliset libellit, joissa luoppiominaisuus, häiriöttömään libellirakkuloiden näkymään. Vahvat kestmagneetit.

Tekninen kuvaus

Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Pystylibellien lukumäärä	1
Pituus	600 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Vaakalibellien lukumäärä	1
Leveys x paksuus	24 x 55 mm
magneetti	kestmagneetti
Mittauspinnan rakenne	Prismamittauspinnat
Kotelon materiaali	alumiini
Tuotetyyppi	Vesivaaka