

**Garant****Positioinnin kiinnityspultti, Ød1×Pituus l1: 20X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Tuoteluokka	31E

**Kuvaus****Etu:**

- Jousikiinnityksen ansiosta ei sisäisen mekanismin ylikuormitusta, mikä tekee järjestelmästä kulumisenkestävän.
- Tärinää ja värinää vaimentava.
- Itsevaimentava, ei tahatonta irtoamista tärinän vuoksi.
- Suuri toistotarkkuus  $\pm 0,03$  mm.
- Matala rakenne.
- Helppo käyttää.

**Käyttö:**

Työkappaleiden, levyjen ja kalusteiden nopeaan kiristykseen, kiinnitykseen, siirtämiseen, vaihtamiseen ja varmistukseen.

**Raaka-aine:**

Nuorrutusteräs, mustattu

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>2</sub>	6 mm
Pituus l <sub>2</sub>	13,6 mm

Pitovoima	6 kN
Pituus $l_3$	10 mm
Avainkoko $\varnothing_1$	38 mm
Kiinnityslevyille $\pm 0,05$	20 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit