

**Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 230 mm, Avainkoko: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622731 6
GTIN	4045197950284
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu. Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Huomautus:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta T-vääntimellä on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622732).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	262 mm
Terän pituus	230 mm
Avainkoko	6 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain