



## Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva, Terän leveys b: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660701 7
GTIN	4045197951458
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

#### Malli:

**Monikomponenttinen Kraftheft-kahva**, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. 6-kulmainen terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	225 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Terän pituus	125 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Terän leveys b	7 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta