

Garant**Digitaalinen työntömitta IP54, pyöreä syvyysmitta ja tiedonsiirtoliitäntä, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412682 150
GTIN	4045197949370
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen työntömitta IP54 tietoliitännällä. **Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm.** Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. Preset (mitan esiasetus). **Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit.** Mittauspinnat on hienohierretty.

Etu:

- **Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit.**
- **Pitkä pariston kestoikä.**
- **Suuri hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm.**
- **Uusi moderni malli.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, näppäimistöliitäntälaite nro 498963

Varaosa:

Tietoliitännän suojus nro 412237 koko D, perinton pidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,0005 tuuma
Standardi	ISO 13385
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Syvyysmitta	Ø 1,6
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausalue	0 - 150 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	A1
Leukapituus	40 mm
Lukema	0,01 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi G2	498963 G2
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236
Työntömitan suojus Tyyppi D	412237 D
Työntömitan suojus Tyyppi B	412237 B