



Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva, Terän leveys b: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660701 10
GTIN	4045197951472
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen Kraftheft-kahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. 6-kulmainen terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	1,6 mm
Kokonaispituus	295 mm
Terän pituus	175 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Terän leveys b	10 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta