

**Garant****Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412690 150
GTIN	4045197949387
Tuoteluokka	41A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen työntömitta, IP67,tiedostoliitäntä **Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm.** Erittäin pitkä pariston käyttöikä modernin, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. 20 minuutin jälkeen järjestelmä kytkeytyy automaattisesti säästötilaan ja aktivoituu jälleen, kun työntömittaa liikutetaan. Mittausarvo ja nollakohta säilyvät muistissa.

Kaksikomponenttirunko, **kädessä mukavalta tuntuva Santoprene®-pinta.** Työntömitta kestää vettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja pölyä - myös tiedonsiirtokaapelin kanssa. Mittauspinnat on hienoläpätty. Preset (mitan esiasetus).

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, näppäimistöliitäntälaite nro 498963.

**Varaosa:**

Datalähdön suojus nro 412237 koko D, paristopidike nro 412237 koko B.

**Tekninen kuvaus**

Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

Leukapituus	40 mm
Lukema	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Standardi	ISO 13385
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi G2	498963 G2
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236
Työntömitan suojuksen tyyppi B	412237 B

Työntömitan suojus Tyyppi D	412237 D
Tyyppi SPRING	412240 SPRING