


**Hylsyavainsarja, T-kahva, terän pituus 230 mm, Avainten määrä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622736 3
GTIN	4045197950338
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622731: koot 8; 10; 13

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	3
Terän pituus	230 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus230 mm Avainkoko 10 mm	622731 10
	622731 13

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus230 mm Avainkoko 13 mm

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus230 mm Avainkoko 8 mm

622731 8