



Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva, Terän leveys b: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660701 12
GTIN	4045197951489
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen Kraftheft-kahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. 6-kulmainen terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	12 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	16 mm
Terän pituus	200 mm
Terän paksuus a	2 mm
Kokonaispituus	320 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta