

Garant**Digitaalinen työntömitta IP67, pyöreä syvyysmitta ja tiedostoliitännä,
Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412692 150
GTIN	4045197949714
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen työntömitta, IP67, tiedostoliitännä **Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm**. Erittäin pitkä pariston käyttöikä modernin, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. 20 minuutin jälkeen järjestelmä kytkeytyy automaattisesti säästötilaan ja aktivoituu jälleen, kun työntömitta liikutetaan. Mittausarvo ja nollakohta säilyvät muistissa.

Kaksikomponenttirunko, **kädessä mukavalta tuntuva Santoprene®-pinta**. Työntömitta kestää vettä, jäähdytysnestettä, öljyä ja pölyä - myös tiedonsiirtokaapelin kanssa. Mittauspinnat on hienoläpätty. Preset (mitan esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, näppäimistöliitännälaite nro 498963.

Varaosa:

Tietoliitännän suojus nro 412237 koko D, perinton pidike nro 412237 koko B.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,01 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Syvyysmitta	Ø 1,6
Standardi	ISO 13385
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi G2	498963 G2
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236
Työntömitan suojus Tyyppi D	412237 D
Työntömitan suojus Tyyppi B	412237 B

Tyyppi SPRING

412240 SPRING