



Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 350 mm, Avainkoko: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622751 8
GTIN	4045197950345
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu. Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Kokonaispituus	382 mm
Terän pituus	350 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain