



Hylsyavainsarja, kahva taipuisa, Avainten määrä: 6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 622411 6 |
| GTIN | 4045197950161 |
| Tuoteluokka | 62C |

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

Taipuisa varsi, vääntösuunta vain myötäpäivään, enintään 5 Nm.

Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622401: Koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Avainten määrä | 6 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 8 mm | 622401 8 |
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 7 mm | 622401 7 |
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 6 mm | 622401 6 |
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 5,5 mm | 622401 5,5 |
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 5 mm | 622401 5 |
| Hylsyavain, kahvataipuisa Avainkoko 10 mm | 622401 10 |

