

Garant**Digitaalinen syvyystyöntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418682 150
GTIN	4045197949721
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin iso, hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **luistamaton Haptoprene-pinta.** Mittauspinnat on hienohierretty. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi \varnothing 1,5 mm, 5 mm pitkä. Preset (mitan esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 320 mm pitkä, nro 418689, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, näppäimistöliitäntälaite nro 498963.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 150 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Läpimitan mittauskisko	16×3,5 mm
Kalibrointi	A1
Lukema valittavissa	0,01 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Siltapituus	100 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	11,5 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Esiasetustoiminto	kyllä
Automaattinen sammutus	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032

Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi G2	498963 G2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630
Työntömitan suojus Tyyppi B	412237 B
Työntömitan suojus Tyyppi D	412237 D
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236