




## Hylsyavainsarja, T-kahva, terän pituus 125 mm, Avainten määrä: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622716 3
GTIN	4045197950277
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

#### Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Santoprene®-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.

Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

#### Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622711: koot 8; 10; 13

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	3
Terän pituus	125 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain

### Tarvikkeet

622711 8

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus125 mm Avainkoko 8 mm

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus125 mm Avainkoko 13 mm

622711 13

Hylsyavain, T-väännin, terän pituus125 mm Avainkoko 10 mm

622711 10