



## Hylsyavainsarja, kahva pitkä, Avainten määrä: 15



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622211 15
GTIN	4045197949981
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

#### Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622201: Koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 3125
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain

### Tarvikkeet

Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 14 mm	622201 14
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 16 mm	622201 16
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 11 mm	622201 11
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 10 mm	622201 10

Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 8 mm	622201 8
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 9 mm	622201 9
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 5,5 mm	622201 5,5
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 13 mm	622201 13
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 17 mm	622201 17
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 12 mm	622201 12
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 6 mm	622201 6
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 4,5 mm	622201 4,5
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 7 mm	622201 7
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 4 mm	622201 4
Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 5 mm	622201 5