

**Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 6,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	664201 6,5
GTIN	4045197951533
Tuoteluokka	62F

Kuvaus**Malli:**

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä kromi-vanadiiniterästä, kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	25 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Terän leveys b	6,5 mm
Kokonaispituus	82 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta