

Garant**Digitaalinen syvyystyöntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 418682 200 |
| GTIN | 4045197949738 |
| Tuoteluokka | 41A |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin iso, hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, **luistamaton Haptoprene-pinta.** Mittauspinnat on hienohierretty. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi \varnothing 1,5 mm, 5 mm pitkä. Preset (mitan esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 320 mm pitkä, nro 418689, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, näppäimistöliitäntälaite nro 498963.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Liitäntä | RS232C-liitäntä |
| Liitäntä | USB-liitäntä |
| Läpimitan mittauskisko | 16x3,5 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Mittausalue | 0 - 200 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Siltapituus | 100 mm |
| Lukema valittavissa | 0,01 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma |
| IP-suojaluokka | IP 67 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Esiasetustoiminto | kyllä |
| Automaattinen sammutus | kyllä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021000 200 |
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021010 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Liitäntäkaapeli Tyyppi R2 | 498948 R2 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm | 418744 260 |
| Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm | 418630 |

| | |
|---|-------------|
| NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi G2 | 498963 G2 |
| Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm | 418744 320 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2 | 498948 USB2 |
| Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm | 418744 180 |
| Työntömitan suojus Tyyppi B | 412237 B |
| Työntömitan suojus Tyyppi D | 412237 D |
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412236 |