



Hylsyavainsarja, kahva pitkä, Avainten määrä: 9



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 622211 9 |
| GTIN | 4045197949974 |
| Tuoteluokka | 62C |

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen **voimakahva**, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. **Terä** kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622201: Koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Standardi | DIN 3125 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 8 mm | 622201 8 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 9 mm | 622201 9 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 10 mm | 622201 10 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 4 mm | 622201 4 |

| | |
|---|------------|
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 5,5 mm | 622201 5,5 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 6 mm | 622201 6 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 7 mm | 622201 7 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 5 mm | 622201 5 |
| Hylsyavain, kahvapitkä Avainkoko 4,5 mm | 622201 4,5 |