



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,4 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 19,9 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 28 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø  $D_s$ : 5,4 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Kokonaispituus L	66 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	19,9 mm
varren Ø $D_s$	5,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus $L_c$	28 mm
Standardi	DIN 1897

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5,4 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora