

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 15 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113005 15
GTIN	4045197952820
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 33,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 56 mm

Kokonaispituus L: 111 mm

varren Ø D_s : 15 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
Kokonaispituus L	111 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	15 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	33,5 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
varren Ø D _s	15 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L _c	56 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora