



HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,3 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 6,3
GTIN	4045197952325
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

Suositus:

Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys L_2 : 21,6 mm

Lastu-urien pituus L_c : 31 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s : 6,3 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,08 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyövyys L_2	21,6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	31 mm

Nimellis- \varnothing D _c	6,3 mm
varren \varnothing D _s	6,3 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h8
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora