



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,6 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113005 4,6
GTIN	4045197952158
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssiväriseksi hehkutettu kierukka.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyövyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 1897

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyövyys  $L_2$ : 17,1 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 24 mm

Kokonaispituus L: 58 mm

varren Ø  $D_s$ : 4,6 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyövyys $L_2$	17,1 mm
Nimellis-Ø $D_c$	4,6 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus $L_c$	24 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	4,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Kokonaispituus L	58 mm
Standardi	DIN 1897
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora